

品番 : EA469B-110

品名 : R 1" x Rc 1" 雄雌ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,610円(税抜) / 3,971円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,610円(税抜) / 3,971円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/24 05:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1052ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|
| メーカー   | プロテリアル(旧日立金属)                              | 適用流体  | 空気、ガス、油、水 |
| 最高使用圧力   | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鋳鉄    |
| 呼び径  | 25A  | ねじサイズ | Rc1"×R1"  |
| 全長   | 55mm                                       | 入数    | 1個        |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)                                |  |       |           |
| 雌雄ソケット   |  |       |           |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |  |       |           |
| ※蒸気には黒継手を推奨します   |  |       |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.