

品番：EA469B-12

品名：Rc1・1/4"xRc1・1/4" ソケット(1個)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 950円(税抜)／1,045円(税込)          |      |   |  |
| カタログ価格  | 950円(税抜)／1,045円(税込)          |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/07/07 09:37現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |  |
| カタログページ | 1094ページ                      |      |   |  |

仕様

|                                                           |                                               |       |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| メーカー                                                      | プロテリアル(旧日立金属)                                 | 適用流体  | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力                                                    | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鋳鉄製      |
| 呼び径                                                       | 32A                                           | ねじサイズ | Rc1・1/4"     |
| 全長                                                        | 50mm                                          | 入数    | 1個           |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)                                 |                                               |       |              |
| リップ付きソケット                                                 |                                               |       |              |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |                                               |       |              |
| ※蒸気には黒継手を推奨します                                            |                                               |       |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.