

品番：EA469B-2A

品名：Rc 1/4" x Rc 1/4" ソケット(1個)



販売価格	535円(税抜)／ 589円(税込)			
カタログ価格	535円(税抜)／589円(税込)			
在庫数	最新在庫: 28 （2025/07/05 14:36現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1094ページ			

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	8A	ねじサイズ	Rc1/4”
全長	25mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
リップ付きソケット			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			