

品番：EA469B-4A

品名：Rc 1/2" x Rc 1/2" ソケット(1個)



販売価格	405円(税抜)／ 446円(税込)			
カタログ価格	405円(税抜)／446円(税込)			
在庫数	最新在庫: 39 （2025/07/07 09:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1094ページ			

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	15A	ねじサイズ	Rc1/2”
全長	38mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (JIS B 2301)			
リップ付きソケット			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			