



品番 : EA469BA-10B

品名 : 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 02:19現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1052ページ1405ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
10A	17.3	12.7	2.5
15A	21.3	15.4	3.0
20A	26.7	19.0	3.8
25A	32.7	22.9	4.7
30A	38.1	26.7	5.7
40A	48.3	33.0	7.2
50A	58.4	39.5	8.9
60A	68.6	45.7	10.7
75A	86.3	57.0	13.2
90A	101.6	66.0	15.3
100A	114.3	76.2	17.6

規格	
項目	内容
材質	JIS 3452
表面処理	溶融亜鉛メッキ
用途	配管用
寸法	呼び径: 10A, 外径: 17.3mm, 内径: 12.7mm, 壁厚: 2.5mm
重量	約 0.15kg/m
保管	乾燥状態を維持し、腐食防止のため

仕様

呼び径(A呼称)	10	内径	12.7mm
外径	17.3mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15~350℃
材質	SGP配管用炭素鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	2本
白管(白ガス管)			
ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.