


品番 : EA469BA-32

品名 : 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)



販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1052ページ1405ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.3	18.5	1.4
20A	26.8	23.5	1.6
25A	33.4	30.0	1.7
32A	42.7	35.7	1.9
40A	48.0	41.0	2.0
50A	60.3	51.0	2.2
60A	76.2	63.5	2.4
80A	95.0	80.0	2.5
100A	114.3	98.5	2.6

規格	
呼び径	規格
15A	JIS G 3452
20A	JIS G 3452
25A	JIS G 3452
32A	JIS G 3452
40A	JIS G 3452
50A	JIS G 3452
60A	JIS G 3452
80A	JIS G 3452
100A	JIS G 3452

## 仕様

呼び径(A呼称)	32	内径	35.7mm
外径	42.7mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15~350℃
適応流体	水・空気・油	重量	6.76kg
材質	SGP配管用炭素鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	1本
白管(白ガス管)			
ねじ無し			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.