


品番：EA469BC-20

品名：Rc 2" x Rc 2" エルボ(1個)



販売価格	2,050円(税抜)／2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜)／2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/20 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1094ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	50A	ねじサイズ	Rc2”
中心から端面距離	57mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
エルボ			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			