


品番 : EA469BC-204

品名 : Rc 1/2" x R 1/2" ストリート エルボ



販売価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/24 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄
呼び径	15A	ねじサイズ	Rc1/2"
中心から端面距離	27mm・40mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
雌雄ストリートエルボ(バンド付き)			
適用管種 ・配管用炭素鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.