品番: EA469BC-204

品名: Rc 1/2" x R 1/2" ストリート エルボ



販売価格	665円(税抜) / 732円(税込)				
カタログ価 格	665円(税抜)/732円(税込)				
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/16 14:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1094ページ				





仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄
呼び径	15A	ねじサイズ	Rc1/2"
中心から端面距離	27mm·40mm	入数	1個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)

雌雄ストリートエルボ(バンド付き)

適用管種

- ·配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ·水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.