


品番 : EA469BC-220

品名 : Rc 2" x R 2" ストリート エルボ"



販売価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/19 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



## 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300°C以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄
呼び径	50A	ねじサイズ	Rc2"
中心から端面距離	57mm・79mm	入数	1個

ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)

雌雄ストリートエルボ(バンド付き)

### 適用管種

- ・配管用炭素鋼钢管 (JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき钢管 (JIS G 3442)

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.