


品番 : EA469BE-2

品名 : Rc 1/4" x Rc 1/4" x Rc 1/4" チーズ



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/26 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	8A	ねじサイズ	Rc1/4"
中心から端面距離	19mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
チーズ(T)			
適用管種 ・配管用炭素鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.