

品番 : EA469BH-104B

品名 : Rc 3/8" x R 1/2" ブッシング



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 680円(税抜) / 748円(税込) | | |
| カタログ価格 | 680円(税抜) / 748円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 27 (2026/03/10 04:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1052ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|-------|--------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力 | 300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鉄製 |
| 呼び径 | 15A×10A | ねじサイズ | R1/2"×Rc3/8" |
| 全長 | 21mm | 六角二面幅 | 26mm |
| 入数 | 1個 | | |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301) | | | |
| ブッシング | | | |
| 適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.