


品番：EA469BH-120A

品名：Rc1・1/4" x R 2" ブッシング



販売価格	2,530円(税抜)／2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜)／2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/09 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	50A×32A	ねじサイズ	R2"×Rc1・1/4"
全長	36mm	八角二面幅	63mm
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
ブッシング			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			