

品番 : EA469BH-212A

品名 : R1・1/4" x R 3/4" 異径ニップル



販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/20 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	32A×20A	ねじサイズ	R1・1/4"×R3/4"
全長	52mm	六角二面幅	46mm
入数	1個		

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)

※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.