

品番：EA469BJ-30

品名：Rc 3" エンドキャップ



販売価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜)／5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1095ページ		



カタログ訂正

25/05/12 ●呼び径:(誤)75A→(正)80A(No.56 1254)

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	80A	ねじサイズ	Rc3”
高さ	45mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
エンドキャップ			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			