

品番：EA469BJ-4

品名：Rc 1/2" エンドキャップ



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 650円(税抜)／ 715円(税込)            |      |   |  |
| カタログ価格  | 650円(税抜)／715円(税込)             |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 （2025/11/14 10:17現在） |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1095ページ                       |      |   |  |



仕様

|                                                           |                                                |       |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| メーカー                                                      | プロテリアル(旧日立金属)                                  | 適用流体  | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力                                                    | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鋳鉄製      |
| 呼び径                                                       | 15A                                            | ねじサイズ | Rc1/2”       |
| 高さ                                                        | 20mm                                           | 入数    | 1個           |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)                                 |                                                |       |              |
| エンドキャップ                                                   |                                                |       |              |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |                                                |       |              |
| ※蒸気には黒継手を推奨します                                            |                                                |       |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.