

品番：EA469BK-25

品名：Rc 2・1/2" 組フランジ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,900円(税抜) / 15,290円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,900円(税抜) / 15,290円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/11 12:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |  |       |              |
|---|--|-------|--------------|
| メーカー  | プロテリアル(旧日立金属)                                  | 適用流体  | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力  | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鉄製       |
| 呼び径   | 65A  | ねじサイズ | Rc2・1/2"     |
| 外径  | 155mm  | 締付ボルト | M16×4穴       |
| 入数  | 1個   |       |              |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)                                  |  |       |              |
| 組みフランジ  |  |       |              |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) |  |       |              |
| ※組みフランジのガスケットは付いておりません<br>流体の種類・温度・圧力によって選定してください         |  |       |              |
| ※蒸気には黒継手を推奨します  |  |       |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

