

品番 : EA469BK-3

品名 : Rc 3/8" 組フランジ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,480円(税抜) / 4,928円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,480円(税抜) / 4,928円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 23:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |       |              |
|--------|--|-------|--------------|
| メーカー   | プロテリアル(旧日立金属)                                    | 適用流体  | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力 | 300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa<br>120°C以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鉄製       |
| 呼び径    | 10A  | ねじサイズ | Rc3/8"       |
| 外径     | 69mm   | 締付ボルト | M10×3穴       |
| 入数     | 1個   |       |              |

#### 組みフランジ

##### 適用管種

- ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

※組みフランジのガスケットは付いておりません  
流体の種類・温度・圧力によって選定してください

※蒸気には黒継手を推奨します

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

