


品番 : EA469CC-10A

品名 : R 1" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)



販売価格	955円(税抜)／1,051円(税込)		
カタログ価格	955円(税抜)／1,051円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/19 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		



仕様

メーカー	オンド製作所	型番	SFN6-25125
呼び径	25	ねじサイズ	R3/4"
外径	34mm	全長	125mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SUS304TP)		
溶接する配管や機器への接続に便利			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.