

品番：EA469D-3A

品名：R 3/8"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)



販売価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜) / 308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 53 (2026/06/11 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN3-10050
呼び径	10	ねじサイズ	R3/8"
外径	17.3mm	全長	50mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SUS304TP)	規格	JIS B 2302(長さ) JIS B 3459(外径・肉厚・材質)

溶接する配管や機器への接続に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.