# 品番：EA469DB-12A

# 品名：R1・1/4"x100mm 両ねじニップル(ｽﾃﾝﾚｽ製)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,110円（税抜）／ 1,221円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 1,110円（税抜）／1,221円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2026/06/11 12:28現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 1054ページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN3-32100 |
| 呼び径 | 32 | ねじサイズ | R1 1/4” |
| 外径 | 42.7mm | 全長 | 100mm |
| 最高許容圧力（使用温度範囲） | 2.00MPa（−20℃～40℃）<br>1.65MPa（～100℃）<br>1.50MPa（～150℃）<br>1.40MPa（～200℃）<br>1.35MPa（～220℃） | 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外） |
| 材質 | ステンレス（SUS304TP） | 規格 | JIS B 2302（長さ）<br>JIS B 3459（外径・肉厚・材質） |
| 溶接する配管や機器への接続に便利 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.