品番：EA469DB-14A

品名：R1・1/2"x100mm 両ねじニップル(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,320円（税抜）／ 1,452円（税込）			
カタログ価格	1,320円（税抜）／1,452円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2026/06/11 12:28現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1054ページ			

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN3-40100
呼び径	40	ねじサイズ	R1 1/2”
外径	48.6mm	全長	100mm
最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃〜40℃） 1.65MPa（〜100℃） 1.50MPa（〜150℃） 1.40MPa（〜200℃） 1.35MPa（〜220℃）	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）
材質	ステンレス（SUS304TP）	規格	JIS B 2302（長さ） JIS B 3459（外径・肉厚・材質）
溶接する配管や機器への接続に便利			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.