


品番：EA469DF-10A

品名：R1" 両ねじニップル(ステンレス製)



販売価格	410円(税抜)／ 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜)／451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 （2025/12/16 07:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1096ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN2-25
呼び径	25	ねじサイズ	R1”
全長	42mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(－20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SUS304TP)
規格	JIS B 2302(長さ) JIS B 3459(外径・肉厚・材質)		
配管や機器への接続に使用			