

品番：EA469EH-110

品名：Rc 2" x600mm フレキチューブ (SUSユニオン/溶接)



販売価格	28,900円(税抜)／ 31,790円(税込)		
カタログ価格	28,900円(税抜)／31,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 15:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1096ページ		



品名	EA469EH-110
規格	Rc 2" x 600mm
材質	SUS304
長さ	600mm
外径	93mm
内径	86mm
重量	約 1.5kg
使用温度	-40℃～200℃
使用圧力	1.0MPa
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品
備考	※ステンレスを腐蝕させない流体に限る

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/SUS304-50A
呼称	50A	ねじサイズ	Rc 2”
全長	600mm	対辺	93mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	－40～200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

