

品番：EA469EH-114

品名：Rc 1/2" x700mm フレキチューブ (SUSユニオン/溶接)



販売価格	8,250円(税抜)／9,075円(税込)		
カタログ価格	8,250円(税抜)／9,075円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 16:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1096ページ		



品名	EA469EH-114
規格	Rc 1/2" x700mm
材質	SUS304
長さ	700mm
口径	42mm
重量	約 1.5kg
価格	8,250円(税抜)

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/SUS304-15A
呼称	15A	ねじサイズ	Rc 1/2"
全長	700mm	対辺	42mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	-40～200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造			
配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

