

品番：EA469EH-3

品名：Rc 3/8" x300mm フレキチューブ (SUSユニオン/溶接)



販売価格	6,230円(税抜)／6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜)／6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1096ページ		



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/SUS304-10A
呼称	10A	ねじサイズ	Rc 3/8"
全長	300mm	対辺	37mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	−40〜200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:PTFE

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収
※ねじれは吸収できません。

