

品番：EA469EH-96

品名：Rc 3/4" x600mm フレキチューブ (SUSユニオン/溶接)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,990円(税抜)／10,989円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,990円(税抜)／10,989円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/22 21:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1096ページ                      |      |   |



|      |                    |
|------|--------------------|
| 品名   | EA469EH-96         |
| 規格   | Rc 3/4" x 600mm    |
| 材質   | SUS304             |
| 長さ   | 600mm              |
| 口径   | 49mm               |
| 重量   | 約 1.5kg            |
| 使用温度 | -40℃～200℃          |
| 使用圧力 | 1.0MPa             |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品       |
| 特徴   | ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る |

仕様

|                                  |                                    |       |                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                             | 南国フレキ工業                            | 型番    | NK-1000/SUS304-20A                                                               |
| 呼称                               | 20A                                | ねじサイズ | Rc 3/4"                                                                          |
| 全長                               | 600mm                              | 対辺    | 49mm                                                                             |
| 適用流体                             | 水・油・空気・蒸気・薬品<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る | 使用温度  | -40～200℃                                                                         |
| 使用圧力                             | 1.0MPa                             | 材質    | チューブ:SUS304<br>ユニオン:SCS13(SUS304)<br>ブレード:SUS304<br>ユニオンカラー:SUS304<br>ガスケット:PTFE |
| 配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ      |                                    |       |                                                                                  |
| チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造 |                                    |       |                                                                                  |
| 配管誤差調整・変位吸収<br>※ねじれは吸収できません。     |                                    |       |                                                                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

