

品番：EA469EJ-44

品名：Rc1・1/2"x400mm フレキチューブ (SUSユニオン/カシメ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 08:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1100S-40A |
| 呼称 | 40A | ねじサイズ | Rc 1-1/2" |
| 対辺 | 78mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る | 使用温度 | -40~200℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ユニオン::SCS13(SUS304) ブレード:SUS304 プレスリング:SUS304 MK金具:SUS304 ガスケット:PTFE |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.