

品番：EA469EK-110

品名：Rc 2" x600mm フレキチューブ (鉄ユニオン/カシメ)



販売価格	17,000円(税抜)／ 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/13 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



品名	EA469EK-110
規格	Rc 2" x600mm
材質	SUS304
圧力	1.0MPa
温度	-10~100℃
長さ	600mm
重量	約 1.5kg
単位	本
在庫	0
価格	17,000円(税抜)
税込価格	18,700円
納期	約 1週間
備考	

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1100F-50A
呼称	50A	ねじサイズ	Rc 2"
対辺	94mm	全長	600mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・ガス	使用温度	-10～100℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ユニオン:FCMB ブレード:SUS304 プレスリング:SS400 MK金具:SS400 ガスケット:T/#1995
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
カシメタイプ			
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造			
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 ※ねじれは吸収できません。			
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。			

