

品番：EA469EL-20

品名：R 2" x300mm フレキチューブ (SUSニッフル/溶接)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1054ページ		



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1500/SUS304-50A
呼称	50A	ねじサイズ	R 2"
対辺	61mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	-40~450℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:ステンレス鋼(SCS13)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.