

品番：EA469EL-44

品名：R 1・1/2"x400mm フレキチューブ (SUSニツプル/溶接)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/11 12:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                                    |       |  |
|------|------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業                            | 型番    | NK-1500/SUS304-40A   |
| 呼称   | 40A                                | ねじサイズ | R 1-1/2"   |
| 対辺   | 49mm                               | 全長    | 400mm  |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る | 使用温度  | -40~450℃   |
| 使用圧力 | 1.0MPa                             | 材質    | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>ブレード止めリング:SUS304<br>オスニツプル:ステンレス鋼(SCS13) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニツプル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれは吸収できません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.