

# 品番 : EA469EM-3

品名 : R 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/溶接)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1055ページ		



## 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1500-10A
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8"
対刃	17mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ブレード止めリング:SUS304 オスニップル:炭素鋼(SS400)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれば吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.