品番: EA469EN-113

品名: Rc 3/8"x R 3/8"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)



販売価格	6,420円(税抜)/7,062円(税込)				
カタログ価 格	6,420円(税抜)/7,062円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 23:16現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1097ページ				









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900/SUS304-10A
呼称	10A	ねじサイズ	Rc 3/8"×R 3/8"
対辺	37mm	全長	700mm
適用流体	水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る。	使用温度	-40~450°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 メスユニオン: ステンレス鋼(SUS304) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: PTFE ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: ステンレス鋼(SUS304)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。