

品番 : EA469EN-36

品名 : Rc 3/4" x R 3/4" x 400mm フレキチューブ (SUS/溶接)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/22 02:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1900/SUS304-20A |
| 呼称 | 20A | ねじサイズ | Rc 3/4" x R 3/4" |
| 対辺 | 49mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度 | -40~450℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ: SUS304 メスユニオン: ステンレス鋼 (SUS304) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: PTFE ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: ステンレス鋼 (SUS304) |

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

