

品番 : EA469EP-102

品名 : R1・1/4"×Rc1・1/4"×600mm フレキチューブ (鉄/溶接)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,890円(税抜) / 9,779円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,890円(税抜) / 9,779円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/03 01:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |           |       |  |
|------|-----------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業   | 型番    | NK-1900-32A  |
| 呼称   | 32A       | ねじサイズ | R 1-1/4" × Rc 1-1/4"   |
| 対辺   | 70mm      | 全長    | 600mm  |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度  | -10~200℃   |
| 使用圧力 | 1.0MPa    | 材質    | チューブ:SUS304<br>メスユニオン:炭素鋼(FCMB)<br>ブレード:SUS304<br>ユニオンカラー:SUS304<br>ガスケット:T/#1995<br>ブレードリング止め:SUS304<br>オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応

※ねじれは吸収できません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

