品番: EA469EP-113

品名: R 3/8"x Rc 3/8"x700mm フレキチューブ(鉄/溶接)



販売価格	4,580円 (税抜) / 5,038円(税込)					
カタログ価 格	4,580円(税抜)/5,038円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/16 22:10現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1098ページ					









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900-10A	
呼称	10A	ねじサイズ	R 3/8"×Rc 3/8"	
対辺	37mm	全長	700mm	
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200℃	
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 メスユニオン: 炭素鋼(FCMB) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 ブレードリング止め:SUS304 オスニップル: 炭素鋼(SS400 or FCMB)	

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ