品番: EA469EP-50

品名: R 2" x Rc 2" x400mm フレキチューブ(鉄/溶接)



販売価格	12,100円 (税抜)/ 13,310円(税込)					
カタログ価 格	12,100円(税抜)/13,310円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/16 22:11現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1098ページ					









仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900-50A	
呼称	50A	ねじサイズ	R2"×Rc2"	
対辺	94mm	全長	400mm	
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200°C	
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 メスユニオン: 炭素鋼 (FCMB) ブレード: SUS304 ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: T/#1995 ブレードリング止め: SUS304 オスニップル: 炭素鋼 (SS400 or FCMB)	

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応} ※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ