

品番 : EA469EP-50

品名 : R 2" x Rc 2" x400mm フレキチューブ (鉄/溶接)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 01:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1900-50A |
| 呼称 | 50A | ねじサイズ | R2"×Rc2" |
| 対辺 | 94mm | 全長 | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~200℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 メスユニオン:炭素鋼(FCMB) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB) |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応}

※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

