

品番：EA469ER-10

品名：R 1" x300mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)



販売価格	6,420円(税抜)／7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜)／7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3400MM-25A
呼称	25A	ねじサイズ	R 1"
対辺	35mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10～250℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造			
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。			
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

