

品番：EA469ER-16

品名：R 3/4" x400mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)



販売価格	5,130円 (税抜) / 5,643円 (税込)		
カタログ価格	5,130円 (税抜) / 5,643円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/17 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



品番	EA469ER-16
品名	R 3/4" x400mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)
メーカー	南国フレキ工業
型番	NK-3400MM-20A
呼称	20A
対辺	27mm
適用流体	水・油・空気・蒸気
使用圧力	1.0MPa
材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3400MM-20A
呼称	20A	ねじサイズ	R 3/4"
対辺	27mm	全長	400mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~250℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造			
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。			
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

