

品番：EA469ER-26

品名：R 3/4" x500mm フレキチューブ (鉄ニップル/カシメ)



販売価格	5,590円(税抜)／6,149円(税込)		
カタログ価格	5,590円(税抜)／6,149円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/17 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1097ページ		



品名	EA469ER-26
規格	R 3/4" x500mm
材質	SUS304
圧力	1.0MPa
温度	-10~250℃
長さ	500mm
径	27mm
重量	0.8kg
単位	本
在庫	0
価格	5,590円(税抜)
税込価格	6,149円
納期	1週間
備考	

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3400MM-20A
呼称	20A	ねじサイズ	R 3/4"
対辺	27mm	全長	500mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~250℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ベースブロック:SS400 プレスリング:SS400 袋ナット:SS400 オスアダプター:SS400

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 ※ねじれは吸収できません。
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

