

品番：EA469ES-36

品名：R 3/4" x600mm フレキチューブ (SUSニツフル/カシメ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,400円(税抜) / 11,440円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/06 03:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                                     |       |  |
|------|-------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業                             | 型番    | NK-3400MM/SUS304-20A   |
| 呼称   | 20A                                 | ねじサイズ | R 3/4"   |
| 対辺   | 27mm                                | 全長    | 600mm  |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度  | -40~450℃   |
| 使用圧力 | 1.0MPa                              | 材質    | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>ベースブロック:SUS304<br>プレスリング:SUS304<br>袋ナット:SUS304<br>オスアダプター:SUS304 |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いいため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.