品番: EA469ET-126

品名:3/4"x700mm フレキチューブ(鉄フランジ)



販売価格	6,160円 (税抜)/ 6,776円(税込)				
カタログ価格	6,160円(税抜)/6,776円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 09:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1098ページ				







仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3100-SS-20A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。	呼び径(A呼称)	20
呼び径(B呼称)	3/4"	外径	100mm
全長	700mm	クラス	10K
規格	JIS·JPI·ANSI·DIN その他特殊フラ ンジ	適用流体	水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限 る。
使用温度	-10~300°C	最高圧力	1.0MPa
材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 カラー:SUS304 ルーズフランジ:SS400		

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.