

品番：EA469EV-40

品名：1" x400mm フレキチューブ(SUSフランジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/02 23:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-3100-SUS304-25A |
| 用途 | 配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。 | 呼び径(A呼称) | 25 |
| 呼び径(B呼称) | 1" | 外径 | 125mm |
| 全長 | 400mm | クラス | 10K |
| 適用流体 | 水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度 | -40~450℃ |
| 最高圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 カラー:SUS304 ルーズフランジ:SUS304 |

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.