




品番：EA469FA-20A

品名：2" 溶接 90° エルボ(ステンレス製)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



仕様

呼び径	50A(2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	60.5mm	内径	54.9mm
厚さ	2.8mm	中心から端面距離	76.2mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約560g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
90°エルボ(ロング)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.