


品番 : EA469FE-1A

品名 : 3/4" x 1/2" 溶接異径チーズ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,500円(税抜) / 2,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,500円(税抜) / 2,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 00:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 呼び径 | 20A(3/4)×15A(1/2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
| 外径 | 27.2mm×21.7mm | 内径 | 23.0mm×17.5mm |
| 厚さ | 2.1mm | 中心から端面距離 | 28.6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約100g |
| 最高使用温度 | 200℃ | | |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) | | | |
| 径違いT(チーズ) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.