


品番 : EA469FF-12A

品名 : 1・1/2"×1・1/4"溶接同心レヂューサー(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/11 11:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                       |    |                |
|------------------------|-----------------------|----|----------------|
| 呼び径                    | 40A(1・1/2)×32A(1・1/4) | 材質 | ステンレス(SUS304W) |
| 呼び厚さ                   | Sch.10S               | 外径 | 48.6mm/42.7mm  |
| 内径                     | 43.0mm×37.1mm         | 厚さ | 2.8mm×2.8mm    |
| 端面間距離                  | 63.5mm                | 重量 | 約188g          |
| 最高使用温度                 | 200℃                  |    |                |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) |                       |    |                |
| 同心レヂューサー               |                       |    |                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.