


品番 : EA469FF-17A

品名 : 2・1/2"×1・1/2"溶接同心レギューサー(ステンレス製)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

呼び径	65A(2・1/2)×40A(1・1/2)	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	76.3mm/48.6mm
内径	70.3mm×43.0mm	厚さ	3.0mm×2.8mm
端面間距離	88.9mm	重量	約396g
最高使用温度	200°C		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
同心レギューサ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.