


品番 : EA469FF-3A

品名 : 3/4" x 1/2" 溶接同心レギューサー(ステンレス製)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

呼び径	20A(3/4)×15A(1/2)	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	27.2mm/21.7mm
内径	23.0mm×17.5mm	厚さ	2.1mm×2.1mm
端面間距離	38.1mm	重量	約70g
最高使用温度	200°C		
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)			
同心レギューサー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.