品番: EA469FH-20A

品名: 2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	2,700円 (税抜)/ 2,970円(税込)					
カタログ価 格	2,700円(税抜)/2,970円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/10 22:27現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						





仕様

材質	SUSF304	適用規格	JIS B2220
呼び	50(2)	適用管外径	60.5mm
クラス	5K	内径(do)	61.1mm
外径(D)	130mm	厚み(t)	14mm
ガスケット座厚(f)	2mm	ガスケット座径(g)	85mm
ボルト穴中心円の径 (C)	105mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径(h)	15mm	重量	約1060g
最高使用圧力	0.4MPa	最高使用温度	200℃

代替品



品番 EA469FJ-20A

コメント クラス 10K

株式会社エスコ